



NEOSCUPT

Technologies HIFEM & EMS/RF

REDESSINEZ VOTRE CORPS, REPRENEZ LE CONTRÔLE

- **Non invasif**
- **Sans douleur**
- **Silhouettage sans exercice**

30 min ≈ 30'000 abdominaux



4

SONDES

2 ou 4 sondes en simultané pour couvrir toute la surface du corps.

LES TECHNOLOGIES



HIFEM

High-Intensity
Focalised Electro Magnetic

La technologie HIFEM utilise des ondes électromagnétiques de haute intensité pour provoquer des contractions musculaires supramaximales, impossibles à obtenir par l'exercice physique classique ou par d'autres technologies actuellement. L'énergie du champ électromagnétique pénètre directement et profondément dans les tissus musculaires provoquant des contractions rapides, puissantes et très efficaces. Ce procédé révolutionnaire permet de tonifier et remodeler sa silhouette en un minimum de temps, sans effort.

L'énergie de radio-fréquence pénètre en profondeur dans la peau pour diffuser une chaleur ciblée. Ce stimulus thermique provoque une contraction immédiate des fibres de collagène, redonnant à la peau fermeté et élasticité.

RF

Ondes Radio haute
fréquence.

EMS

Stimulation
électrique
musculaire.

L'EMS complète la technologie HIFEM en ciblant les fibres musculaires superficielles via des impulsions électriques de basse fréquence. Ces impulsions reproduisent les signaux nerveux naturels du corps, provoquant des contractions musculaires passives pour stimuler la microcirculation locale, favoriser l'oxygénation et le drainage des tissus. Particulièrement efficace pour améliorer le tonus cutané dans les zones sensibles des bras, de l'intérieur des cuisses, ou du ventre relâché après grossesse.

- 
- The image shows a Belensa HIFEM & EMS/RF device, a non-invasive body contouring machine, positioned on a light-colored wooden stand. The device has a black control panel with a screen and two large, grey, ergonomic handles connected by white cables. The brand name 'Belensa' and 'УВОНАЛ.А-СТОРІЯ' are visible on the front of the device. The background is a soft-focus spa environment with a white towel on a bed, a potted plant, and lit candles on a small table.
- **14 Tesla** Forte intensité
 - **5000 W** Puissance élevée
 - **200 HZ** Haute fréquence
 - **HIFEM & EMS/RF** 3 technologies en 1 seule procédure
 - **Interface de contrôle** En Français avec suivi de séance enregistré
 - **Sécurité** Surveillance dynamique de la température, système de refroidissement continu intégré, double alimentation électrique

Bēlēnsa
swiss skin care